

COPPER · GLASS · 1.7 L

1.7 L Copper Still *with Glass Chamber*

A compact model with a 1.2 L copper boiler and a 0.5 L glass botanical chamber. Suited to small trials with hydrosols and essential oils, with the botanicals in view throughout.


1.7 L

Model size

1.2 L

Copper boiler

0.5 L

Glass botanical chamber

10 pcs

Supplied components

Specifications SUPPLIED COMPONENTS

- | | |
|----|--|
| 01 | Copper boiler (1.2 L) |
| 02 | Glass botanical chamber (volume: 0.5 L) |
| 03 | Laser-cut perforated copper botanical tray |
| 04 | Copper column system |
| 05 | Copper condenser column |
| 06 | Analogue boiler thermometer |
| 07 | Stainless steel ferrule clamps (AISI 304) |
| 08 | Pneumatic fittings |
| 09 | Food-grade silicone gaskets |
| 10 | Pneumatic hose |

Areas of use

01

Hydrosols

Floral and herbal waters from lavender, rose, rosemary, mint and other aromatic plants.

02

Essential oils

From suitable plants, essential oil can be separated from the distillate. Yield depends on the plant.

03

First trials

A compact size for getting started and for small test batches with different plants.

04

Demonstration & teaching

The glass chamber keeps the botanicals visible throughout the whole distillation.

The model size is the combined volume of boiler and glass chamber, not the quantity of hydrosol or essential oil produced. The photo may show a different configuration; your quotation confirms the supplied equipment.

KOPER · GLAS · 1,7 L

1,7 L Koperen Alambiek *met Glazen Kamer*

Een compact model met een koperen ketel van 1,2 L en een glazen plantenkamer van 0,5 L. Geschikt voor kleine proeven met hydrolaten en etherische oliën, met de planten steeds in zicht.



1,7 L

Modelmaat

1,2 L

Koperen ketel

0,5 L

Glazen
plantenkamer

10 st.

Meegeleverde
onderdelen

Specificaties MEEGELEVERDE ONDERDELEN

- 01 Koperen ketel (1,2 L)
- 02 Glazen plantenkamer (inhoud: 0,5 L)
- 03 Lasergesneden geperforeerde koperen plantenbak
- 04 Koperen kolomsysteem
- 05 Koperen koelkolom
- 06 Analoge keteltermometer
- 07 RVS ferrule-klemmen (AISI 304)
- 08 Pneumatische koppelingen
- 09 Voedselveilige siliconen afdichtingen
- 10 Pneumatische slang

Toepassingen

01

Hydrolaten

Bloemen- en kruidenwater van lavendel, roos, rozemarijn, munt en andere aromatische planten.

02

Etherische olie

Uit geschikte planten kan etherische olie van het destillaat worden gescheiden. De opbrengst hangt af van de plant.

03

Eerste proeven

Een compact formaat om mee te beginnen en voor kleine proefbatches met verschillende planten.

04

Demonstratie & onderwijs

Dankzij de glazen kamer blijven de planten tijdens de hele distillatie zichtbaar.

De modelmaat is het gezamenlijke volume van ketel en glazen kamer, niet de hoeveelheid geproduceerde hydrolaat of etherische olie. De foto kan een andere uitvoering tonen; je offerte vermeldt de geleverde onderdelen.